


SAUNDERS EX MEMBRAN

Længere oppetid i produktionen

Test ved 140°C damp - Aktuering 10 gange/24 timer

	EPM/425 EPDM	214S/425 Modificeret PTFE/EPDM	EX Modificeret PTFE/Silikone
Antal Aktueringer	450	700	2080
Damp konstant antal timer	900	2000	5000
Antal aktueringer	190	300	500
Intermittent damp - antal timer	800	1300	2000
Pris index	100	545	767

Modificeret PTFE med en forstærket silikone støttemembran. Fremragende ydeevne ved langvarig eksponering af høje temperaturer. Ideel for damptilførsel, distribution af damp, sterile barrierer, dampkondensat og block-and-bleed applikationer.



» Længere tid mellem membranskift

» Længere oppetid i produktionen

» Den ideelle løsning ved høje temperaturer

» Mindre tidsforbrug på efterspænding

+ andre typer membraner. Kontakt KLINGER for yderligere information.

» Færre efterspændinger